

Garant
NC centravimo grąžtas, 90°, Ø D_s: 16mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	231500 16
GTIN	4045197220462
Produktų klasė	21Y

Aprašymas

Modelis:
Su Weldon kotu.

Techninis aprašymas

maksimalus gręžimo Ø d ₁	15 mm
Koto Ø D _s	16 mm
Keičiamų plokštelių dydis	16
Bendras ilgis L _{viso}	100 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	231540 TX15 (2,5 Nm)
Koto ilgis h	70 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGT 11T3
maksimalus gręžimo gylis l ₁	7 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Kotas	Weldon kotas
Centravimo grąžtas, pritaikytas plokštelės formai	90
Centravimo grąžtas, pritaikytas plokštelės formai	Spindulys
Produkto pavadinimo požymis	90°
Vidinis aušinimas	ne
Smailas kampas	90 laipsniai

Produkto rūšis

Gražtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Torx fiksavimo varžtas Pavara TX15

231540 TX15

8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu
Visas ilgis 50 mm

659874 50

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500