

Garant**SOMT 09T304 TR, HB7515, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215073 ST1400
GTIN	4045197554437
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Išskirtinio **tvirtumo keičiamos plokštelės** pagal ISO apibrėžtus matmenis, preciziškai sukepintos ir nušlifotos. Smulkiagrūdė struktūra užtikrina puikų plastiškumą ir atsparumą susidėvimui.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 5$ mm.

Kampo spindulys: 0,4 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,12 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,12 mm
Tipas	ST1400
Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SOMT 09T304 TR
Kietlydinys	HB7515
Ašmenys	HM

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	400 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	280 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	235 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	220 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	205 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	290 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	180 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	180 m/min	K
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		