

Garant**NC centravimo grąžtas, 142°, Ø D_s: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	231502 20
GTIN	4045197324016
Produktų klasė	21Y

Aprašymas**Modelis:**
Su Weldon kotu.**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtas	231540_TX15 (2,5 Nm)
Bendras ilgis L _{viso}	100 mm
maksimalus gręžimo gylis l ₁	3 mm
Koto Ø D _s	20 mm
Koto ilgis h	70 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGT 11T3
maksimalus gręžimo Ø d ₁	18,5 mm
Keičiamų plokštelių dydis	16
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Kotas	Weldon kotas
Centravimo grąžtas, pritaikytas plokštelės formai	142
Produkto pavadinimo požymis	142°
Vidinis aušinimas	ne
Smailas kampas	142 laipsniai

Produkto rūšis

Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Torx fiksavimo varžtas Pavara TX15

231540 TX15

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15

674248 TX15

8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu
Visas ilgis 50 mm

659874 50

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu
Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500