

**Garant****APMT 180508 ER, HB7935, Tipas: TI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215254 TI
GTIN	4045197696199
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_p$  maks. = 9 mm.

Kampo spindulys: 0,8 mm

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,17 mm

**Techninis aprašymas**

Tipas	TI
Pastūma $f_z$ per dantį	0,17 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Serija	Softcut®
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	APMT 180508 ER
Kietlydinys	HB7935
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	S
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		