

## Garant

**Laikiklis, cilindrinis, Cilindrinis kotas, Pjovimo galvutei, kurios Ø D: 10mm**



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	210550 10
GTIN	4045197521484
Produktų klasė	21Z

### Aprašymas

#### Modelis:

Preciziškai nušlifluotas laikiklis GARANT TopCut įsukamoms frezavimo galvutėms. **Sistemos spindulinis mušimas  $\leq 10 \mu\text{m}$**  derinant kūginius ir galinius kontaktinius paviršius.

Be suspaudimo paviršiaus (HSC apdirbimui). **Tolerancija = h6.**

#### Pastaba:

**Maksimalus frezavimo gylis** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = žr. įsukamos frezavimo galvutės matmenis: Nr. 210050 – 210410.

užveržimo raktas = Nr. 219987.

Dinamometrinio rakto galvutė = Nr. 219986.

Jei įrankis ilgas, sumažinkite techninius duomenis.

### Techninis aprašymas

Koto Ø D <sub>5</sub> h6	16 mm
pjovimo galvutei, kurios Ø D	10 mm
Išorinis Ø d <sub>1</sub>	9,8 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	5 Nm
Bendras ilgis L	65 mm
Serija	TopCut
Laikiklis	Cilindrinis kotas
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis