

Garant
APMT 180512 ER, HB7730, Tipas: GG

Užsakymo data

Užsakymo numeris	215257 GG
GTIN	4045197673534
Produktų klasė	21A

Aprašymas
Pastaba:

 Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, a_p maks. = 9 mm.

Kampo spindulys: 1,2 mm

 Pastūma f_z per dantį: 0,2 mm

Techninis aprašymas

Tipas	GG
Pastūma f_z per dantį	0,2 mm
Kampo spindulys	1,2 mm
Serija	Softcut®
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	APMT 180512 ER
Kietlydinys	HB7730
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Ketus (G)	tinka	250 m/min	K
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		