

Garant
APMT 133508 SR, HB7510, Tipas: ST1400

Užsakymo data

Užsakymo numeris	215326 ST1400
GTIN	4045197601193
Produktų klasė	21A

Aprašymas
Pastaba:

 Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,25 \times D / a_p = 4 \text{ mm}$, $a_p \text{ maks.} = 6 \text{ mm}$.

Kampo spindulys: 0,8 mm

 Pastūma f_z per dantį: 0,15 mm

Techninis aprašymas

Tipas	ST1400
Pastūma f_z per dantį	0,15 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Serija	Softcut®
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	APMT 133508 SR
Kietlydinys	HB7510
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	220 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		