

Garant
APMT 180520 SR, HB7520, Tipas: ST1400

Užsakymo data

Užsakymo numeris	215239 ST1400
GTIN	4045197673497
Produktų klasė	21A

Aprašymas
Pastaba:

 Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, a_p maks. = 9 mm.

Kampo spindulys: 2 mm

 Pastūma f_z per dantį: 0,25 mm

Techninis aprašymas

Tipas	ST1400
Pastūma f_z per dantį	0,25 mm
Kampo spindulys	2 mm
Serija	Softcut®
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	APMT 180520 SR
Kietlydinys	HB7520
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		