

**Garant**
**APMT 180512 SR, HB7510, Tipas: ST1400**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 215227 ST1400 |
| GTIN             | 4045197673459 |
| Produktų klasė   | 21A           |

**Aprašymas**
**Pastaba:**

 Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_p$  maks. = 9 mm.

Kampo spindulys: 1,2 mm

 Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,25 mm

**Techninis aprašymas**

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Tipas                                     | ST1400                          |
| Pastūma $f_z$ per dantį                   | 0,25 mm                         |
| Kampo spindulys                           | 1,2 mm                          |
| Serija                                    | Softcut®                        |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | APMT 180512 SR                  |
| Kietlydinys                               | HB7510                          |
| Ašmenys                                   | HM                              |
| Produkto rūšis                            | Keičiamoji plokštelė frezavimui |

**Vartotojo duomenys**

|                                 | <b>Paskirtis</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO kodas</b> |
|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka            | 220 m/min            | P                |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka            | 200 m/min            | P                |
| drėgnas, maks.                  | ribotai tinka    |                      |                  |
| sausasis                        | tinka            |                      |                  |