

Garant

Cilindrinis laikiklis su vidiniu aušinimu, Weldon kotas, Pjovimo galvutei, kurios $\varnothing D$: 10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	210557 10
GTIN	4045197557735
Produktų klasė	21Z

Aprašymas

Modelis:

Preciziškai nušlifuotas laikiklis GARANT TopCut įsukamoms frezavimo galvutėms. **Sistemos radialinis mušimas $\leq 10 \mu\text{m}$** derinant kūginius ir galinius kontaktinius paviršius.

Pastaba:

Maksimalus frezavimo gylis = $L_1 + l$; l = žr. įsukamos frezavimo galvutės matmenis: Nr. 210050 – 210410.

užveržimo raktas = Nr. 219987.

Dinamometrinio rakto galvutė = Nr. 219986.

Jei įrankis ilgas, sumažinkite techninius duomenis.

Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L_1	24 mm
pjovimo galvutei, kurios $\varnothing D$	10 mm
Išorinis $\varnothing d_1$	9,8 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	5 Nm
Bendras ilgis L	75 mm
Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Serija	TopCut
Laikiklis	Weldon kotas
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis