

Garant

Kūginis laikiklis su vidiniu aušinimu, Weldon kotas, Pjovimo galvutei, kurios Ø D: 10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	210567 10
GTIN	4045197557797
Produktų klasė	21Z

Aprašymas

Modelis:

Preciziškai nušlifluotas laikiklis GARANT TopCut įsukamoms frezavimo galvutėms. **Sistemos radialinis mušimas ≤10 µm** derinant kūginius ir galinius kontaktinius paviršius.

Pastaba:

Maksimalus frezavimo gylis = $L_1 + l$; l = žr. įsukamos frezavimo galvutės matmenis: Nr. 210050 – 210410.

užveržimo raktas = Nr. 219987.

Dinamometrinio rakto galvutė = Nr. 219986.

Jei įrankis ilgas, sumažinkite techninius duomenis.

Techninis aprašymas

pjovimo galvutei, kurios Ø D	10 mm
Naudingasis ilgis L_1	36 mm
Išorinis Ø d_1	9,8 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	5 Nm
Bendras ilgis L	90 mm
Koto Ø D_s	20 mm
Serija	TopCut
Laikiklis	Weldon kotas
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis