

## Garant

### VHM laikiklis, kūginis, ilgas, Cilindrinis kotas, Pjovimo galvutei, kurios Ø D: 12mm



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	210570 12
GTIN	4045197522771
Produktų klasė	21Z

## Aprašymas

### Modelis:

Preciziškai nušlifluotas laikiklis GARANT TopCut įsukamoms frezavimo galvutėms. **Sistemos radialinis mušimas  $\leq 10 \mu\text{m}$**  derinant kūginius ir galinius kontaktinius paviršius.

Be užspaudimo paviršiaus (HSC apdirbimui). **Tolerancija = h6.**

### Pastaba:

**Maksimalus frezavimo gylis** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = žr. įsukamos frezavimo galvutės matmenis: Nr. 210050 – 210410.

užveržimo raktas = Nr. 219987.

Dinamometrinio rakto galvutė = Nr. 219986.

Jei įrankis ilgas, sumažinkite techninius duomenis.

## Techninis aprašymas

Koto Ø D <sub>5</sub> h6	20 mm
Išorinis Ø d <sub>1</sub>	11,8 mm
pjovimo galvutei, kurios Ø D	12 mm
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	94 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	10 Nm
Bendras ilgis L	150 mm
Serija	TopCut
Laikiklis	Cilindrinis kotas
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis