

**Garant****Diskinė freza su stebule Plotis ap = 4 mm, Ø D: 160mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218560 160
GTIN	4045197647566
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Diskinė freza iš tvirto specialaus plieno vibracijoms sumažinti.

**Paskirtis:**

Išėmų ir griovelių frezavimui. Galima naudoti plokščioms arba neplokščioms griovelių bazėms.

**Atsarginė dalis:**

Nr. 219948 (TX9; 2,0 Nm).

**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. IP9**.

Galima įsigyti diskines frezas, kurių Ø D nesiekia = 200 mm.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	50 mm
efektyvus dantų skaičius $Z_{\text{eff}}$	8
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	160 mm
Iškyšos Ø $d_1$	70 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SNHX

Tvirtinimo kiaurymės Ø	40 mm
maksimalus įpjovos gylis $a_{e \text{ maks.}}$	41,2 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	16
Koto tipas	su kiauryme
Vidinis aušinimas	ne
Įrankių keitimas	PowerCard
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SN.. 1102
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Produkto rūšis	Diskinė freza

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219948
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 9IP	674252 9IP