

Garant

Laikiklis cilindrinis, slopinantis vibraciją, Cilindrinis kotas, Pjovimo galvutei, kurios Ø D: 25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	210551 25
GTIN	4045197662309
Produktų klasė	21Z

Aprašymas

Modelis:

Preciziškai nušlifluotas laikiklis GARANT TopCut įsukamoms frezavimo galvutėms. **Sistemos spindulinis mušimas $\leq 10 \mu\text{m}$** derinant kūginius ir galinius kontaktinius paviršius.

Su VHM šerdimi, be suspaudimo paviršiaus.

Pastaba:

Maksimalus frezavimo gylis = $L_1 + l$; l = žr. įsukamos frezavimo galvutės matmenis: Nr. 210050 – 210410.

užveržimo raktas = Nr. 219987.

Dinamometrinio rakto galvutė = Nr. 219986.

Jei įrankis ilgas, sumažinkite techninius duomenis.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø d_1	24,8 mm
Koto Ø D_5 h6	25 mm
pjovimo galvutei, kurios Ø D	25 mm
Naudingasis ilgis L_1	63 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	35 Nm
Bendras ilgis L	120 mm
Serija	TopCut
Laikiklis	Cilindrinis kotas

Vidinis aušinimas

taip

Produkto rūšis

Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis