

## Garant

### Laikiklis, kūginis, HSK-A 63, Pjovimo galvutei, kurios Ø D: 25mm



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	210582 25
GTIN	4045197557995
Produktų klasė	21Z

## Aprašymas

### Modelis:

Preciziškai nušlifluotas laikiklis GARANT TopCut įsukamoms frezavimo galvutėms. **Sistemos radialinis mušimas ≤10 μm** derinant kūginius ir galinius kontaktinius paviršius.

### Pastaba:

**Maksimalus frezavimo gylis** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = žr. įsukamos frezavimo galvutės matmenis: Nr. 210050 – 210410.

užveržimo raktas = Nr. 219987.

Dinamometrinio rakto galvutė = Nr. 219986.

Jei įrankis ilgas, sumažinkite techninius duomenis.

## Techninis aprašymas

pjovimo galvutei, kurios Ø D	25 mm
Naudingasis ilgis $L_1$	94 mm
Išorinis Ø $d_1$	24,8 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	120 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	35 Nm
Serija	TopCut
Laikiklis	HSK-A 63
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis