

**HELISLOT diskinė freza su flanšu, Ø DC / Zeff: 100/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	227720 100/12
GTIN	7291075430868
Produktų klasė	19D

Aprašymas**Modelis:**

Ekonominis griovelių ir T formos griovelių apdirbimas. Skirtingų dydžių įpjovos pločiai tik su vieno dydžio keičiama plokštele įdėkle su pasvirusiais dantimis. Kvadratinės keičiamos plokštelės su teigiamu priekiniu kampu efektyviam ir švelniam apdirbimui. Didelis proceso patikimumas dėl optimizuotos plokštės atramos.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Įpjovimo briaunos Ø D_c	100 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	12
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	12
Serija	HELISLOT
Tvirtinimo kiaurymės Ø	27 mm

maksimalus įpjovos gylis $a_{e\text{ maks.}}$	26 mm
Iškyšos ilgis L_1	25 mm
Griovelio plotis a_p	10 mm
Gamintojo pavadinimas	FDN D100-10-27-XN09
Koto tipas	su kiauryme
Produkto rūšis	Diskinė freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 3	229695 3
--	----------