



## HELISLOT diskinė freza su flanšu, Ø DC / Zeff: 125/14mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	227720 125/14
GTIN	7291075430875
Produktų klasė	19D

### Aprašymas

#### Modelis:

Ekonominis griovelių ir T formos griovelių apdirbimas. Skirtingų dydžių įpjovos pločiai tik su vieno dydžio keičiama plokštele įdėkle su pasvirusiais dantimis. Kvadratinės keičiamos plokštelės su teigiamu priekiniu kampu efektyviam ir švelniam apdirbimui. Didelis proceso patikimumas dėl optimizuotos plokštės atramos.

#### Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

### Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	125 mm
Serija	HELISLOT
efektyvus dantų skaičius Z <sub>eff</sub>	14
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	45 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	14
Tvirtinimo kiaurymės Ø	32 mm

maksimalus įpjovos gylis $a_{e\text{ maks.}}$	33 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	31 mm
Griovelio plotis $a_p$	10 mm
Gamintojo pavadinimas	FDN D125-10-32-XN09
Koto tipas	su kiauryme
Produkto rūšis	Diskinė freza

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 3	229695 3
--	----------