



## HELI3MILL kampinės frezos, su kiauryme, Ø DC / briaunų skaičius Z: 50/6mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	226486 50/6
GTIN	7291075314090
Produktų klasė	19D

### Aprašymas

#### Modelis:

Patikima kampų frezavimo sistema, skirta įvairiems darbams. Dviejų sistemų dydžių versijos su 10 ir 15 mm ilgių pjovimo briaunomis. Optimaliai sutvirtintos „Trigon“ keičiamosios plokštelės užtikrina 90° pjovimo kampą. Idealiai tinka apskrito frezavimo operacijoms ir kampavimui.

#### Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys **Nr. 229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

### Techninis aprašymas

Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	386,69 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	1,2 laipsniai
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	40 mm
Ø D <sub>3</sub>	46 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>min</sub>	96,4 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	50 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	99 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	3,1 mm
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	22 mm
Serija	HELI3MILL
Gamintojo pavadinimas	HM390 FTP D050-6-22-10
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 1	229695 1
--	----------