

**TPKT 1003PDR, IC5400, Tipas: ST900****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 226503 ST900 |
| GTIN | 7291075313680 |
| Produktų klasė | 19A |

Aprašymas**Modelis:**

Trikampė keičiama plokštelė su 3 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Ašinis ir radialinis teigiamas pjovimo dizainas. Maksimalus ašinis 90° pasvirimo kampas užtikrina mažas pjovimo jėgas.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti $a_e = 0,3...1 \times D / a_p$ maks. = 8,0 mm.

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

| | |
|--|---------------------------|
| Pastūma f_z | 0,15 mm |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | TPKT 1003PDR |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 3 |
| Kampo spindulys | 0,8 mm |
| Serija | HELI3MILL |
| Geometrija | PDR |
| Gamintojo pavadinimas | HM390 TPKT 1003PDR IC5400 |

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Kietlydinys | IC5400 |
| Ašmenys | HM |
| Produkto rūšis | Keičiama plokštelė frezavimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 320 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 280 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 260 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | ribotai tinka | 240 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | ribotai tinka | 220 m/min | P |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |
| Oras | tinka | | |