



SZMU 080412PNRMM, IC830, Tipas: UNI



Užsakymo data

Užsakymo numeris	225813 UNI
GTIN	7291075460391
Produktų klasė	19A

Aprašymas

Modelis:

Dvipusė keičiama plokštelė su 8 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Speciali pjovimo geometrija, skirta minkštam pjovimui, siekiant sumažinti energijos sąnaudas apdirbant.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p\max} = 5,0$ mm.

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Tipas	UNI
Serija	NEODO
Geometrija	PNR-MM
Gamintojo pavadinimas	S890 SZMU 080412PNRMM IC830
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SZMU 080412PNRMM
Kietlydinys	IC830

Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		