



TDKT 1505PDR, IC845, Tipas: ST1400



Užsakymo data

Užsakymo numeris	226574 ST1400
GTIN	7291075312935
Produktų klasė	19A

Aprašymas

Modelis:

Trikampė keičiama plokštelė su 3 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Ašinis ir radialinis teigiamas pjovimo dizainas. Maksimalus ašinis 90° pasvirimo kampas užtikrina mažas pjovimo jėgas.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti $a_e = 0,3...1 \times D / a_p$ maks. = 13,0 mm.

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z	0,21 mm
Tipas	ST1400
Serija	HELI3MILL
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TDKT 1505PDR
Geometrija	PDR
Gamintojo pavadinimas	HM390 TDKT 1505PDR IC845
Kietlydinys	IC845

Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	200 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	160 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		