


SYHU 0704ADN, IC840, Tipas: INOX

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 222516 INOX |
| GTIN | 7291075311853 |
| Produktų klasė | 19A |

Aprašymas
Modelis:

Dvipusė keičiama plokštelė su 8 pjovimo briaunomis. Didelė nuožula aukštai paviršiaus kokybei užtikrinti. Teigiamas priekinis kampas, kad būtų optimaliai laužomos drožlės.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Kampo spindulys | 0,8 mm |
| Plokštelės storis E | 4,76 mm |
| Pastūma f_z per dantį | 0,16 mm |
| Serija | DOVEIQMILL |
| Geometrija | ADN |
| Gamintojo pavadinimas | IQ845 SYHU 0704ADN IC840 |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SYHU 0704ADN |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Kietlydinys | IC840 |
| Ašmenys | HM |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 8 |
| Produkto rūšis | Keičiama plokštelė frezavimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 140 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 140 m/min | M |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |