

**TANGGRIP plokštelės laikiklis, neutral., Įpjovos plotis w: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273614 4
GTIN	7291075404081
Produktų klasė	26D

**Aprašymas****Modelis:**

CUTDIA (mm): 120

**Tinka:**

Prispaudimo kotai Nr. 273600 – 273605.

**Tinka:**

LOGIPFGRIP

**Dėmesio:**

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279955 reikia užsakyti atskirai.

**Techninis aprašymas**

CUTDIA	120 mm
Įpjovos plotis w	4 mm
Serija	TANGGRIP
galima atpjauti pagal ašį	ne
Koto tipas	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

kai maksimalus ruošinio Ø	120 mm
Iškyšos ilgis	60 mm
Gamintojo pavadinimas	TGAQ D120-4-4Z-JHP
OAL	90,5 mm
Paskirtis	neutral.
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ašmenų laikiklis