



HELISLOT diskinė freza be flanšo, Ø DC / Zeff: 160/9mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227722 160/9
GTIN	7291075430844
Produktų klasė	19D

Aprašymas

Modelis:

Ekonominis griovelių ir T formos griovelių apdirbimas. Skirtingų dydžių įpjovos pločiai tik su vieno dydžio keičiama plokštele įdėkle su pasvirusiais dantimis. Kvadratinės keičiamos plokštelės su teigiamu priekiniu kampu efektyviam ir švelniam apdirbimui. Didelis proceso patikimumas dėl optimizuotos plokštės atramos.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Techninis aprašymas

maksimalus įpjovos gylis $a_{e\text{ maks.}}$	51 mm
Įpjovimo briaunos Ø D_c	160 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	40 mm
Bendras ilgis L_{viso}	16 mm
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	9
Keičiamų plokštelių kiekis	18

Serija	HELISLOT
Griovelio plotis a_p	12 mm
Gamintojo pavadinimas	SDN D160-12-40-XN09
Koto tipas	su kiauryme
Produkto rūšis	Diskinė freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 3	229695 3
--	----------