

**Garant****Diskinė freza su stebule Plotis ap = 6 mm, Ø D: 80mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218564 80
GTIN	4045197462473
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Diskinė freza iš tvirto specialaus plieno vibracijoms sumažinti.

**Paskirtis:**

Išėmų ir griovelių frezavimui. Galima naudoti plokščioms arba neplokščioms griovelių bazėms.

**Atsarginė dalis:**

Nr. 219950 (TX15; 2,2 Nm).

**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd.**

**IP15 .**

Galima įsigyti diskines frezas, kurių Ø D nesiekia = 200 mm.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	50 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SNHX
maksimalus įpjovos gylis a <sub>e maks.</sub>	20 mm
Įjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	80 mm

Iškyšos ilgis $L_1$	15 mm
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	22 mm
Iškyšos $\varnothing d_1$	40 mm
efektyvus dantų skaičius $Z_{eff}$	4
Keičiamų plokštelių kiekis	8
Koto tipas	su kiauryme
Vidinis aušinimas	ne
Įrankių keitimas	PowerCard
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SN.. 1203
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Produkto rūšis	Diskinė freza

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219950