



## TANGGRIP TAG N-LF pjovimo įdėklai, IC5400, įpjovos plotis w / kampinis spindulys R: 2/0,2mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	273642 2/0,2
GTIN	7291075325683
Produktų klasė	26A

### Aprašymas

#### Modelis:

Teigiamas drožlialaužis. Minkštai pjauna. Maža pastūma.

#### Paskirtis:

Skirta nupjauti ir įpjauti.

#### Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 273610 – 273614.

#### Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

### Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	2 mm
Pjovimo briaunos spindulys R	0,2 mm
Pastūma f	0,03 - 0,08 mm/aps,
Įpjovos pločio w tolerancija	0,04 mm
Serija	TANGGRIP-PL

Gamintojo pavadinimas	TAG N2LF IC5400
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiai glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Papildomas naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	LF
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 180 m/min
Kietlydinys	IC5400
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas