



TANGGRIP TNFFA-IQ ašinis įpjovimo laikiklis sustiprintas, kairinis, Ø-Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX: 60-80mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	274203 60-80
GTIN	7291075310993
Produktų klasė	26D

Aprašymas

Paskirtis:

Ašiniam griovelio peiliui.

Tinka:

Įpjovimo galvutės Nr. 274422 – 274226.

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279952 reikia užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	4 mm
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	27 mm
Serija	TANG-GRIP
Bendras ilgis L	90 mm
WF	9 mm
WB_2	18 mm
Koto aukštis h_5	32 mm
Funkcinis aukštis h_1	24,8 mm
Gamintojo pavadinimas	TNFFA 60L-4IQ
Iškyšos ilgis	27 mm

Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte