



TANGGRIP TNFFH-IQ ašinis įpjovimo laikiklis, dešininis, Ø-Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX: 150-700mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	274204 150-700
GTIN	7291075310795
Produktų klasė	26D

Aprašymas

Modelis:

Su dviem lizdais plokštelėms.

Paskirtis:

Ašiniam griovelio peiliui.

Tinka:

Įpjovimo galvutės Nr. 274422 – 274226.

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279952 reikia užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	6 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	35 mm
Serija	TANG-GRIP
WF	3,3 mm
WB_2	5,2 mm
Funkcinis aukštis h_1	24,8 mm
Koto aukštis h_5	32 mm
Gamintojo pavadinimas	TNFFH 150R-6IQ

Iškyšos ilgis	35 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte