



## HELIGRIP HELI gnybtinis laikiklis, dešininis, Koto dydis / įpjovos plotis w: 25/5mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	273766 25/5
GTIN	7291075031454
Produktų klasė	26D

### Aprašymas

**Paskirtis:**

Skirtas griovelių tekinimui, nupjaut ir įpjauti.

**Tinka:**

Įjovimo galvutės Nr. 273403 – 273413.

### Techninis aprašymas

WF	22,9 mm
Serija	HELI-GRIP
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	42 mm
Įpjovos plotis w	5 mm
Koto dydis	25 mm
Bendras ilgis L	140 mm
WB	4,2 mm
CWX	5 mm
CUTDIA	50 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Gamintojo pavadinimas	HELIR 2525-5T25

Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte