



## HELIGRIP HELI gnybtinis laikiklis, dešininis, Koto dydis / įpjovos plotis w: 20/4mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	273766 20/4
GTIN	7291075031683
Produktų klasė	26D

### Aprašymas

**Paskirtis:**

Skirtas griovelių tekinimui, nupjaut ir įpjauti.

**Tinka:**

Įpjovimo galvutės Nr. 273403 – 273413.

### Techninis aprašymas

WF	18,4 mm
Serija	HELI-GRIP
Įpjovos plotis w	4 mm
Koto dydis	20 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	42 mm
Bendras ilgis L	140 mm
CUTDIA	50 mm
CWX	4,76 mm
WB	3,2 mm
Gamintojo pavadinimas	HELIR 2020-4T25
Paskirtis	dešininis

Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte