



## PENTAIQGRIP PCH-IQ gnybtinis laikiklis, dešininis, Koto dydis / plokštės dydis: 12/32mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	273576 12/32
GTIN	7291075318357
Produktų klasė	26D

### Aprašymas

**Paskirtis:**

Pirmasis pasirinkimas pjaunant iki 40 mm skersmens. Galimi įpjovimai.

**Tinka:**

Pjovimo galvutės Nr. 273580 – 273581.

### Techninis aprašymas

Serija	PENTAIQGRIP
WF	11,5 mm
HBH	14 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	28,4 mm
Koto dydis	12 mm
Bendras ilgis L	100 mm
H	33,6 mm
CWN-CWX	2 - 2,4 mm
HBL	29,5 mm
Plokštelės dydis	20 mm
Gamintojo pavadinimas	PCHR 12-D32-2-IQ
Paskirtis	dešininis

Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte