



## PENTAIQGRIP PCH-IQ gnybtinis laikiklis, dešininis, Koto dydis / plokštės dydis: 12/22mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	273576 12/22
GTIN	7291075318159
Produktų klasė	26D

### Aprašymas

#### Paskirtis:

Pirmasis pasirinkimas pjaunant iki 40 mm skersmens. Galimi įpjovimai.

#### Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 273580 – 273581.

### Techninis aprašymas

Koto dydis	12 mm
CWN-CWX	2 - 2,4 mm
H	25,5 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	26,9 mm
HBH	8 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Serija	PENTAIQGRIP
WF	11,4 mm
HBL	25,7 mm
Gamintojo pavadinimas	PCHR 12-D22-2-IQ
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne

galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte