



HELIGRIP HELI gnybtinis laikiklis, kairinis, Koto dydis / įpjovos plotis w: 20/5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273767 20/5
GTIN	7291075031713
Produktų klasė	26D

Aprašymas

Paskirtis:

Skirtas griovelių tekinimui, nupjaut ir įpjauti.

Tinka:

Įjovimo galvutės Nr. 273403 – 273413.

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L ₁	42 mm
Koto dydis	20 mm
WF	17,9 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Įpjovos plotis w	5 mm
Serija	HELI-GRIP
CUTDIA	50 mm
WB	4,2 mm
CWX	5 mm
Gamintojo pavadinimas	HELIL 2020-5T25
Paskirtis	kairinis

Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte