



## HELIGRIP HELI gnybtinis laikiklis, kairinis, Koto dydis / įpjovos plotis w: 25/6mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	273767 25/6
GTIN	7291075031485
Produktų klasė	26D

### Aprašymas

**Paskirtis:**

Skirtas griovelių tekinimui, nupjaut ir įpjauti.

**Tinka:**

Įjovimo galvutės Nr. 273403 – 273413.

### Techninis aprašymas

Koto dydis	25 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Įpjovos plotis w	6 mm
Serija	HELI-GRIP
WF	22,4 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	51,4 mm
CWX	6,35 mm
WB	5,2 mm
CUTDIA	60 mm
Gamintojo pavadinimas	HELIL 2525-6T30
Paskirtis	kairinis

Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte