



PENTACUT PCH 24-34 gnybtinis laikiklis, kairinis, Koto dydis / plokštės dydis: 16/24mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273925 16/24
GTIN	7291075171952
Produktų klasė	26D

Aprašymas

Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 273937 – 273939.

Techninis aprašymas

Koto dydis	16 mm
Serija	PENTACUT
Galvutės ilgis L_1	19,5 mm
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	6,5 mm
Bendras ilgis L	120 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Plokštelės dydis	20 mm
Gamintojo pavadinimas	PCHL 16-24
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

