



PENTACUT 24N-J/34N-J pjovimo įdėklai, IC908, įpjovos plotis w / plokštės dydis: 1,5/24mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273937 1,5/24
GTIN	7291075151466
Produktų klasė	26K

Aprašymas

Modelis:

Teigiamas drožlių griovelis. Minkštai pjauna. Nuo mažų iki vidutinių pastūmų.

Paskirtis:

Pirmasis pasirinkimas tiksliam pjovimui. Galimas nupjovimas. Taip pat tinka ir pertraukiamiems pjūviams.

Tinka:

Gnybtiniai laikikliai Nr. 273924 – 273925.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos spindulys R	0,1 mm
Įpjovos plotis w	1,5 mm
Pastūma f	0,03 - 0,1 mm/aps,
Įpjovos pločio w tolerancija	0,02 mm

Įpjovos gylis $t_{maks.}$	5 mm
BW	4 mm
Įpjovimo briaunos spindulio R tolerancija	0,02 mm
Plokštelės dydis $\varnothing d$	24 mm
Serija	PENTACUT
Gamintojo pavadinimas	PENTA 24N150J010 IC908
Keitimų / įpjovimo briaunų skaičius	5
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Įpjovimo sąlygos	nepetraukiamas
Drožlialaužis	J
Įpjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 180 m/min
Kietlydinys	IC908
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas