


**PENTACUT 24N-C/34N-C pjovimo įdėklai, IC908, įpjovos plotis w / plokštės dydis: 3/34mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273939 3/34
GTIN	7291075289527
Produktų klasė	26K

Aprašymas**Modelis:**

Drožlialaužis su ryškia apsaugine nuožula. Vidutinės ir didelės pastūmos.

Paskirtis:

Pirmasis pasirinkimas tiksliam pjovimui. Galimas nupjovimas. Taip pat tinka ir pertraukiamiems pjūviams.

Tinka:

Gnybtiniai laikikliai Nr. 273924 – 273925.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	3 mm
Pjovimo briaunos spindulys R	0,2 mm
Pastūma f	0,06 - 0,22 mm/aps,
Įpjovos pločio w tolerancija	0,02 mm

Įpjovos gylis $t_{maks.}$	10 mm
Įpjovimo briaunos spindulio R tolerancija	0,03 mm
Plokštelės dydis $\varnothing d$	34 mm
Serija	PENTACUT
Gamintojo pavadinimas	PENTA 34N300C020 IC908
Keitimų / įpjovimo briaunų skaičius	5
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Įpjovimo sąlygos	nepetraukiamas
Drožlialaužis	C
Įpjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 180 m/min
Kietlydinys	IC908
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas