



HELI-GRIP HFH kompaktiškas gnybtinis laikiklis sustiprintas, kairinis, Ø-Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX: 180-800mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273769 180-800
GTIN	7291075033489
Produktų klasė	26D

Aprašymas

Paskirtis:

Ašiniam įpjovimui ir plokštelių tekimui.

Tinka:

Įpjovimo galvutės Nr. 273403 – 273413.

Pastaba:

Kairiesiems kompaktiškiems gnybtiniams laikikliams naudokite kairiąją plokštę (HGPL arba HFPL tipus).

Techninis aprašymas

Serija	HELI-GRIP
Bendras ilgis L	150 mm
WF	26 mm
H	25 mm
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	32 mm
Galvutės ilgis L_1	51 mm
OAH	37 mm
Įpjovos plotis w	5 mm
Gamintojo pavadinimas	HFHL 25-180-5T32

P	25 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte