

**PENTACUT 17 N-P pjovimo įdėklai kairinis, IC1008, įpjovos plotis w / plokštės dydis: 0,5/17mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273957 0,5/17
GTIN	7291075389906
Produktų klasė	26K

Aprašymas**Paskirtis:**

Universalios mažų komponentų apdirbimo sistema. Skirtas įpjovimui ir nupjovimui, griovelių tekimui, sriegimui ir atvirkštiniam tekimui.

Skirta nupjauti ir įpjauti. Teigiamas drožlialaužis. Minkštai pjauna.

Tinka:

Gnybtiniai laikikliai Nr. 273950 – 273951.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	0,5 mm
Pastūma f	0,02 - 0,04 mm/aps,
Įpjovos gylis t _{maks.}	2 mm
CUTDIA	4 mm
Plokštelės dydis Ø d	17 mm

Serija	PENTACUT
Gamintojo pavadinimas	PENTA 17N050P000LS IC1008
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	5
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 180 m/min
Kietlydinys	IC1008
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas