



HELIGRIP HFHR kompaktiškas gnybtinis laikiklis sustiprintas, dešininis, Ø- Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX: 130-180mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273768 130-180
GTIN	7291075033458
Produktų klasė	26D

Aprašymas

Paskirtis:

Ašiniam įpjovimui ir plokštelių tekinimui.

Tinka:

Įpjovimo galvutės Nr. 273403 – 273413.

Techninis aprašymas

Įpjovos gylis $t_{maks.}$	32 mm
Serija	HELI-GRIP
OAH	37 mm
Galvutės ilgis L_1	51 mm
H	25 mm
Įpjovos plotis w	5 mm
WF	26 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Gamintojo pavadinimas	HFHR 25-130-5T32
P	25 mm
Paskirtis	dešininis

Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte