



MINCUT MIFR pjovimo įdėklai Sferinė, IC908, įpjovos plotis w / plokštės dydis: 2/10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	270427 2/10
GTIN	7291075262582
Produktų klasė	26J

Aprašymas

Modelis:

Vidiniam ašiniam įpjovimui ir griovelių tekinimui.

Tinka:

Ištekinimo peilis Nr. 270420.

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis \varnothing d	10 mm
maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	9 mm
WF	3 mm
Ašinio griovelio pastūma f	0,02 - 0,1 mm/aps,
Plokštelių tekinimo pastūma f	0,02 - 0,06 mm/aps,
INSL	25,1 mm
DAXN-DAXX	10 - 999 mm
Pjovimo briaunos spindulys R	1 mm
Kietlydinys	IC908
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui

80 - 140 mm/min

Produkto rūšis

Mini keičiamos pjovimo plokštelės