



MINCUT MIGR pjovimo įdėklai neutral., IC908, įpjovos plotis w / plokštės dydis: 1,5/8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	270422 1,5/8
GTIN	7291075287011
Produktų klasė	26J

Aprašymas

Modelis:

Vidiniam įpjovimui esant mažam pjovimo gyliui.

Tinka:

Ištekinimo peilis Nr. 270420.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	1,5 mm
Plokštelės dydis \varnothing d	8 mm
maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	2,1 mm
Mažiausias \varnothing D_{min}	9,2 mm
WF	4,7 mm
Tekinimo pastūma f	0,03 - 0,1 mm/aps,
Įpjovimo pastūma f	0,01 - 0,03 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,5 mm
Pjovimo briaunos spindulys R	0,05 mm
Serija	MINCUT

Pjovimo gylis $a_{p \max}$	0,5
Pjovimo gylis $a_{p \min}$	0,05
Gamintojo pavadinimas	MIGR 8-1.50-0.05 IC908
Kietlydinys	IC908
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 140 mm/min
Produkto rūšis	Mini keičiamos pjovimo plokštelės