



MINCUT MIFR pjovimo įdėklai neutral., IC908, įpjovos plotis w / plokštės dydis: 3/10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	270426 3/10
GTIN	7291075262551
Produktų klasė	26J

Aprašymas

Modelis:

Vidiniam ašiniam įpjovimui ir griovelių tekinimui.

Tinka:

Ištekinimo peilis Nr. 270420.

Techninis aprašymas

maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	9 mm
Plokštelės dydis $\varnothing d$	10 mm
WF	3,4 mm
Ašinio griovelio pastūma f	0,02 - 0,1 mm/aps,
Plokštelių tekinimo pastūma f	0,02 - 0,06 mm/aps,
DAXN-DAXX	10 - 30 mm
INSL	25,1 mm
Pjovimo briaunos spindulys R	0,2 mm
Kietlydinys	IC908
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui

80 - 140 mm/min

Produkto rūšis

Mini keičiamos pjovimo plokštelės