



MINCUT MEFL pjovimo įdėklai neutral., IC908, įpjovos plotis w / plokštės dydis: 3/10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	270428 3/10
GTIN	7291075424621
Produktų klasė	26J

Aprašymas

Modelis:

Skirta ašiniams įpjovimams ir griovelių tekinimui, esantiems kaklelio išorėje.

Tinka:

Ištekinimo peilis Nr. 270420.

Techninis aprašymas

maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	9 mm
Įpjovimo pastūma f	3,6 mm/aps,
Plokštelių tekinimo pastūma f	0,02 - 0,05 mm/aps,
Ašinio griovelio pastūma f	0,02 - 0,06 mm/aps,
Plokštelės dydis $\varnothing d$	10 mm
INSL	24,5 mm
DAXN-DAXX	10 - 100 mm
Pjovimo briaunos spindulys R	0,2 mm
Serija	MINCUT
Gamintojo pavadinimas	MEFL 10-3.00-0.20 IC908

Kietlydinys	IC908
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 180 mm/min
Produkto rūšis	Mini keičiamos pjovimo plokštelės