



DOVEIQGRIP THD gnybtinis laikiklis, kairinis, Koto dydis / įpjovos plotis w: 40/16mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	274141 40/16
GTIN	7291075316803
Produktų klasė	26D

Aprašymas

Modelis:

Išorės griovelių apdirbimui.

Techninis aprašymas

WF	32,6 mm
WB	14,8 mm
Koto dydis	40 mm
CDX	50 mm
OAL	180 mm
Įpjovos plotis w	16 mm
Serija	DOVEIQGRIP
Gamintojo pavadinimas	THDL 4040-16T50-IQ
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

