

Garant

Frezavimo laikiklis 90°, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 66/4mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	211806 66/4
GTIN	4045197502063
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Didesnis įrankio standumas, nes keičiamos plokštelės ir jų lizdai apsaugoti nuo deformacijos.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 5,7** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 20IP**.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės Ø	27 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Bendras ilgis L _{viso}	55 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	66 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VCG. 2205
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	56,34 mm

Nuožulos kampas α_{\max}	3,05 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	130 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	10 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	126 mm
$\varnothing D_3$	60 mm
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezavimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219800
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP
Dinamometrinis atsuktuvai, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,7 Nm	211750 5,7