

Garant

GARANT Softcut® frezavimo galvutė 90° MTC, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/8mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215620 32/8
GTIN	4045197410023
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Preciziškos kampinės frezos, nelygiai sudalintos, kad kuo ramiau ir kuo tiksliau pjautų. **Nauja karta** labai efektyvių kampinių frezų su keičiamomis plokštelėmis, **sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais**, kai nėra stabilumo arba su nedidelės varomosios galios sukliais.

Paskirtis:

Gilių griovelių ir paviršių frezavimui. Tinka apdirbti daugumą plieno rūšių.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 0,45** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 6IP**.

Jeigu keičiamos plokštelės spindulys yra 2 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	32 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Bendras ilgis L _{viso}	35 mm

Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 0602..
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Nuožulos kampas α_{max}	0,4 laipsniai
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	0,9 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	28,85 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	62 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	62 mm
Serija	Softcut®
$\varnothing D_3$	30 mm
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219827
Dinamometrinis atsuktuvai, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,45 Nm	211750 0,45
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP	674252 6IP