

Garant**GARANT Softcut® frezavimo galvutė 90° MTC ilga, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 14/3Lmm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 215609 14/3L |
| GTIN | 4045197409812 |
| Produktų klasė | 210 |

Aprašymas**Modelis:**

Kokybiškos griovelių frezos našiam paviršių ir gilių išėmų frezavimui. **Nauja karta** labai efektyvių galinių frezų su keičiamos plokštelėmis, **sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais**, kai nėra stabilumo arba su nedidelės varomosios galios sukliais.

Paskirtis:

Gilių griovelių ir paviršių frezavimui. Tinka apdirbti daugumą plieno rūšių.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 0,45** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 6IP**.

Jeigu keičiamos plokštelės spindulys yra 2 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219827 (6IP; 0,45 Nm) |
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 14 mm |
| Bendras ilgis L _{viso} | 145 mm |
| Koto Ø D _s h ₆ | 12 mm |
| Iškyšos ilgis L ₁ | 20 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.. 0602.. |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |

| | |
|---|---|
| Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max} | 10,85 mm |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$ | 26 mm |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$ | 26 mm |
| Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p | 0,9 mm |
| Nuožulos kampas α_{\max} | 1,06 laipsniai |
| Serija | Softcut® |
| $\varnothing D_3$ | 12 mm |
| Koto tipas | Cilindrinis kotas |
| Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai |
| frezų naudojimas | Kampų frezavimas |
| frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas |
| frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Pjovimo technika | MTC |
| Įrankių keitimas | PowerCard |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

Priedai

| | |
|--|-------------|
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,45 Nm | 211750 0,45 |
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP | 674252 6IP |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. | 219827 |