



Folijos juosta 150×2500 mm, nerūdijantysis plienas, Storis: 0,45mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	478720 0,45
GTIN	4067263105442
Produktų klasė	42H

Aprašymas

Modelis:

Šios precizinės matavimo juostelės patogiai suvyniotos į ritinėlius ir laikomos plastikinėse dėžutėse (lengva išimti). Atskiras dėžutes galima sujungti į vieną bloką, juos sudėti vieną ant kito ir taip sutaupyti vietos bei apsaugoti nuo nešvarumų.

Nerūdijantis - atsparus rūdims bei rūgštims nerūdijantysis plienas, medžiagos Nr. 1.4301, valcuotas, tvirtas, blizgus paviršius.

Paskirtis:

Įrankių suderinimas; **aparatus** nustatymas; **tolerancijų** išlyginimas; **įrenginių** pritvirtinimas; **staklių** suregulavimas; **formų** įrengimas; **guolio tarpų** nustatymas; **agregatų** pritaikymas; **peilių** korekcijos; **ruošinių** parengimas ir t. t.

Techninis aprašymas

Medžiaga	rūdims ir rūgštims atsparus aukštos kokybės plienas
Leistina paklaida	±9 μm
Storis	0,45 mm
Plėvelės ilgis	2500 mm
Plėvelės plotis	150 mm
Produkto pavadinimo požymis	nerūdijantysis plienas

Produkto rūšis

Plėvelės juostelė