

Garant**SNHX 12045 neutral., Tipas: ST900****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218601 ST900
GTIN	4045197532091
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos a_e max.**Techninis aprašymas**

Pastūma f_z per dantį	0,08 mm
Tipas	ST900
Nuožulos plotis	0,25 mm
Rūšis	HB7525
Plokštelės storis E	4,76 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNHX 12045
Ašmenys	HM
Plokštelės storis	4,5 mm
griovelio pločiui a_p	8 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius

4

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui